

Vorderkappenaktiviergerät Activation unit for toe puffs

Modell
VKAG 1



Zum Aktivieren von Thermoplastischen Kappen
Elektronische Heizreglung
10 Stück Aktivier Etagen
Aktivierfläche 230 x 130 mm

To activate thermoplastic toe puffs
Electronic heating regulation
10 pieces activation surfaces
Activation surface 230 x 130 mm

Technische Daten: [Technical details:](#)

Elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz


[Electrical connection 230 V 50 Hz](#)

Länge/length: 330 mm

Breite/width: 260 mm

Höhe/height: 220 mm

Gewicht/weight: 9 Kg



LEIBROCK

RING Maschinenbau GmbH

Adam Müller Str. 74

D – 66955 Pirmasens

Telefon +49-6331-5181-0

Telefax +49-6331-92422

Email info@ring-leibrock.de

Internet www.ring-perforating.de